


# 細管定寸切断装置

復水器や給水加熱器から  
取出した細管を一定の長さに切断


**切断時間：18秒/回**



# 細管縦切断装置「CPSカッタ」


細管を縦方向に切断

切断速度：200mm/秒



細管の半割



切断時切粉が出ない  
(放射性廃棄物の低減)



# 半割れ細管圧延装置「CPSローラ」

半割れ管を板状に

**圧延速度：200mm/秒**



# 帯板除染装置

板状になった細管を除染

除染速度：30~100mm/秒

エアブラストによる除染

除染前

除染後

研掃材供給・回収部

除染部

